


MK5105



Détecteur pour vérins à rainure en T

MKT2028BARKG/G/0,3M/ZH/ASR



- 1 Excentrique de fixation
- 2 face active
- 3 figure à titre d'exemple



Caractéristiques du produit	
Technologie	PNP/NPN
Fonction de sortie	normalement ouvert
Dimensions [mm]	25 x 5 x 6,5
Données électriques	
Tension d'alimentation [V]	10...30 DC; ("supply class 2" selon cULus)
Classe de protection	III
Protection contre l'inversion de polarité	oui
Retard à la disponibilité max. [ms]	30
Sorties	
Technologie	PNP/NPN
Fonction de sortie	normalement ouvert
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V]	4,5
Courant de sortie minimum [mA]	5
Courant résiduel max. [mA]	0,8
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA]	100
Fréquence de commutation DC [Hz]	4000
Protection courts-circuits	oui
Protection surcharges	oui
Plage évaluable	
Sensibilité magnétique [mT]	2,8



Détecteur pour vérins à rainure en T

MKT2028BARKG/G/0,3M/ZH/ASR

Vitesse de passage du piston [m/s]	> 10
------------------------------------	------

Exactitude / dérives

Hystérésis [mm]	1,5
Répétabilité du seuil [mm]	< 0,2

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-25...85
Protection	IP 65; IP 67

Tests / Homologations

CEM	EN 61000-4-2 ESD	- CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 rayonnement HF	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 parasites HF conduits par le câble	10 V
	EN 55011	classe B
MTTF [Années]	3145	
Homologation UL	N° d'agrément UL	C003

Données mécaniques

Poids [g]	14,3
Montage	encastrable
Type de montage	excentrique de fixation à tête combinée fendue / six pans creux, cote sur plat 1,5
Type de vérin	vérins à rainure en T
Dimensions [mm]	25 x 5 x 6,5
Matières	boîtier: PA; Excentrique de fixation: inox

Afficheurs / éléments de service

Indication	Indication de commutation	1 x LED, jaune
------------	---------------------------	----------------

Accessoires

Fourniture	accessoire de mémorisation: 1
	clip de fixation pour câble: 1

Remarques

Quantité	1 pièces
----------	----------

Raccordement électrique - connecteur

Câble: 0,3 m, PUR

Connecteur: 1 x M8; codage: A; Verrouillage: écrou moleté, orientable





Détecteur pour vérins à rainure en T

MKT2028BARKG/G/0,3M/ZH/ASR

Raccordement

