




Détecteur pour vérins à rainure en T

MKT2028BARKG/G/0,3M/ZH/US

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: MK5186

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



- 1 Excentrique de fixation
2 face active



Caractéristiques du produit

| | |
|--------------------|--------------------|
| Technologie | NPN |
| Fonction de sortie | normalement ouvert |
| Dimensions [mm] | 25 x 5 x 6,5 |

Données électriques

| | |
|---|------------|
| Tension d'alimentation [V] | 10...30 DC |
| Consommation [mA] | < 10 |
| Classe de protection | III |
| Protection contre l'inversion de polarité | oui |
| Retard à la disponibilité max. [ms] | 30 |

Sorties

| | |
|---|--------------------|
| Technologie | NPN |
| Fonction de sortie | normalement ouvert |
| Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] | 2,5 |
| Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] | 100 |
| Fréquence de commutation DC [Hz] | 10000 |
| Protection courts-circuits | oui |
| Protection surcharges | oui |

MK5120



Détecteur pour vérins à rainure en T

MKT2028BARKG/G/0,3M/ZH/US

| Plage évaluable | | |
|---|---|--|
| Sensibilité magnétique [mT] | | 2,8 |
| Vitesse de passage du piston [m/s] | | > 10 |
| Exactitude / dérives | | |
| Hystérésis [mm] | | < 1,5 |
| Répétabilité du seuil [mm] | | < 0,2 |
| Conditions d'utilisation | | |
| Température ambiante [°C] | | -25...85 |
| Protection | | IP 65; IP 67; IP 69K |
| Tests / Homologations | | |
| CEM | EN 61000-4-2 ESD | - CD / 8 kV AD |
| | EN 61000-4-3 rayonnement HF | 10 V/m |
| | EN 61000-4-4 Burst | 2 kV |
| | EN 61000-4-6 parasites HF conduits par le câble | 10 V |
| | EN 55011 | classe B |
| Données mécaniques | | |
| Poids [g] | | 0,021 |
| Montage | | encastrable |
| Type de montage | | excentrique de fixation à tête combinée fendue / six pans creux, cote sur plat 1,5 |
| Type de vérin | | vérins à rainure en T |
| Dimensions [mm] | | 25 x 5 x 6,5 |
| Matières | | boîtier: PA; Excentrique de fixation: inox |
| Afficheurs / éléments de service | | |
| Indication | Indication de commutation | 1 x LED, jaune |
| Accessoires | | |
| Fourniture | | accessoire de mémorisation: 1 clip de fixation pour câble: 1 |
| Remarques | | |
| Remarques | | Tension d'alimentation "supply class 2" selon cULus |
| Quantité | | 1 pièces |
| Raccordement électrique - connecteur | | |
| Câble: 0,3 m, PVC | | |
| Connecteur: 1 x M12; codage: A; Verrouillage: Ecrou hexagonal, orientable, inox | | |
|  | | |

MK5120



Détecteur pour vérins à rainure en T

MKT2028BARKG/G/0,3M/ZH/US

Raccordement

