




## Détecteur pour vérins à rainure en T

MKT3028BBPKG/G/0,3M/UH/US

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



- 1 Excentrique de fixation  
2 face active



### Caractéristiques du produit

Technologie	PNP
Fonction de sortie	normalement ouvert
Dimensions [mm]	25 x 5 x 6,5

### Données électriques

Tension d'alimentation [V]	10...30 DC
Consommation [mA]	< 10
Classe de protection	III
Protection contre l'inversion de polarité	oui
Retard à la disponibilité max. [ms]	30

### Sorties

Technologie	PNP
Fonction de sortie	normalement ouvert
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V]	2,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA]	100
Fréquence de commutation DC [Hz]	10000
Protection courts-circuits	oui
Protection surcharges	oui

### Plage évaluable

Sensibilité magnétique [mT]	2,8
-----------------------------	-----

# MK5143



## Détecteur pour vérins à rainure en T

MKT3028BBPKG/G/0,3M/UH/US

Vitesse de passage du piston [m/s] > 10

### Exactitude / dérives

Hystérésis [mm] < 1,5

Répétabilité du seuil [mm] < 0,2

### Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -25...85

Protection IP 65; IP 67

### Tests / Homologations

CEM	EN 61000-4-2 ESD	- CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 rayonnement HF	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 parasites HF conduits par le câble	10 V
	EN 55011	classe B

### Données mécaniques

Montage encastrable

Type de montage excentrique de fixation à tête combinée fendue / six pans creux, cote sur plat 1,5

Type de vérin vérins à rainure en T

Dimensions [mm] 25 x 5 x 6,5

Matières boîtier: PA; Excentrique de fixation: inox

### Afficheurs / éléments de service

Indication Indication de commutation 1 x LED, jaune

### Accessoires

Fourniture accessoire de mémorisation: 1  
clip de fixation pour câble: 1

### Remarques

Quantité 1 pièces

### Raccordement électrique - connecteur

Câble: 0,3 m, PUR; irradié

Connecteur: 1 x M12; codage: A; Verrouillage: écrou moleté, orientable



# MK5143



## Détecteur pour vérins à rainure en T

MKT3028BBPKG/G/0,3M/UH/US

### Raccordement

