




Eclairage externe

BACKLIGHT 25X25 RED

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: O2D940

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Caractéristiques du produit

Type de lumière	lumière rouge
-----------------	---------------

Application

Champ éclairé [mm]	25 x 25
Boîtier	rétro-éclairage
Mode fonctionnement	haute puissance lumineuse (longueur de l'impulsion : 50 ms; rapport impulsion / intervalle max. : 1/10); puissance lumineuse normale (fonctionnement permanent possible)

Données électriques

Tolérance de la tension d'alimentation [%]	-10...10
Tension d'alimentation [V]	24 DC
Consommation [mA]	Mode de fonctionnement "fonctionnement permanent": 50; Mode de fonctionnement "efficacité lumineuse haute": 25
Classe de protection	III
Protection contre l'inversion de polarité	oui
Type de lumière	lumière rouge
Longueur d'onde [nm]	660

Entrées

Trigger	24 V PNP (IEC 61131-1)
---------	------------------------

Sorties

Protection surcharges	oui
-----------------------	-----


O2D900



Eclairage externe

BACKLIGHT 25X25 RED

Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	0...50
Protection		IP 65
Protection contre la surchauffe		oui
Tests / Homologations		
MTTF	[Années]	509
Données mécaniques		
Poids	[g]	94,5
Dimensions	[mm]	66,5 x 33,4 x 9,2
Matières		aluminium
Matière lentille		PMMA
Afficheurs / éléments de service		
Indication	état d'illumination	1 x LED, jaune
	Disponibilité	1 x LED, vert
	surtempérature / surcharge	1 x LED, rouge
Remarques		
Quantité		1 pièces
Raccordement électrique		
Câble: 2 m, PUR; 4 x 0,14 mm ²		
Raccordement		



noir	Trigger
blanc	Mode de fonctionnement "efficacité lumineuse haute"
Couleurs des fils conducteurs :	
BK =	noir
BN =	brun
BU =	bleu
WH =	blanc