


Eclairage externe

SPOTLIGHT 42X42 RED

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Caractéristiques du produit

Type de lumière	lumière rouge
-----------------	---------------

Application

Système	contacts dorés
Champ éclairé [mm]	31 x 26
Boîtier	Lampe spot
Mode fonctionnement	haute puissance lumineuse (longueur de l'impulsion : 50 ms; rapport impulsion / intervalle max. : 1/10); puissance lumineuse normale (fonctionnement permanent possible)

Données électriques

Tolérance de la tension d'alimentation [%]	-10...10
Tension d'alimentation [V]	24 DC
Consommation [mA]	Mode de fonctionnement "fonctionnement permanent": 180; Mode de fonctionnement "efficacité lumineuse haute": 90
Classe de protection	III
Protection contre l'inversion de polarité	oui
Type de lumière	lumière rouge
Longueur d'onde [nm]	630

Entrées

Trigger	24 V PNP (IEC 61131-1)
---------	------------------------

Sorties

Protection surcharges	oui
-----------------------	-----

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	0...50
Protection	IP 65
Protection contre la surchauffe	oui



Eclairage externe

SPOTLIGHT 42X42 RED

Données mécaniques		
Poids	[g]	149,5
Dimensions	[mm]	42 x 42 x 31
Matières		aluminium
Matière lentille		PMMA

Afficheurs / éléments de service		
Indication	état d'illumination	1 x LED, jaune
	Disponibilité	1 x LED, vert
	surtempérature / surcharge	1 x LED, rouge


Remarques	
Quantité	1 pièces

Raccordement électrique

Connecteur: 1 x M12; codage: A; Contacts: dorées



Raccordement



- 4 Trigger
- 2 Mode de fonctionnement "efficacité lumineuse haute"