


## Eclairage externe

BACKLIGHT 50X50 RT/0,3M/US



## Caractéristiques du produit

Type de lumière	lumière rouge
-----------------	---------------

## Application

Système	contacts dorés
Champ éclairé [mm]	50 x 50
Boîtier	rétro-éclairage
Mode fonctionnement	Lumière continue ou par impulsions

## Données électriques

Tolérance de la tension d'alimentation [%]	-10...10
Tension d'alimentation [V]	24 DC
Consommation [mA]	< 205
Classe de protection	III
Protection contre l'inversion de polarité	oui
Type de lumière	lumière rouge
Longueur d'onde [nm]	617

## Entrées

Trigger	5...24 V
---------	----------

## Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-10...50
---------------------------	----------

# O2D942



## Eclairage externe

BACKLIGHT 50X50 RT/0,3M/US

Protection	IP 54
Protection contre la surchauffe	oui; (> 50 °C)

### Tests / Homologations

Sécurité photobiologique	groupe sans risque; (EN 62471)
MTTF [Années]	308

### Données mécaniques

Poids [g]	264,4
Dimensions [mm]	105 x 81 x 9,8
Matières	aluminium
Matière lentille	verre

### Afficheurs / éléments de service

Indication	état d'illumination	1 x LED, jaune
	Disponibilité	1 x LED, vert
	surtempérature / surcharge	1 x LED, rouge

### Remarques

Quantité	1 pièces
----------	----------

### Raccordement électrique

Câble: 0,30 m, PUR

Connecteur: 1 x M12; codage: A; Contacts: dorées




# O2D942



## Eclairage externe

BACKLIGHT 50X50 RT/0,3M/US

### Raccordement



- |   |         |
|---|---------|
| 1 | L +     |
| 3 | L -     |
| 4 | Trigger |

Couleurs des fils conducteurs :

- |      |      |
|------|------|
| BK = | noir |
| BN = | brun |
| BU = | bleu |