


Eclairage externe

BACKLIGHT 50X50 IR/0,3M/US



Caractéristiques du produit

Type de lumière	lumière infrarouge
-----------------	--------------------

Application

Système	contacts dorés
Champ éclairé [mm]	50 x 50
Boîtier	rétro-éclairage
Mode fonctionnement	Lumière continue ou par impulsions

Données électriques

Tolérance de la tension d'alimentation [%]	-10...10
Tension d'alimentation [V]	24 DC
Consommation [mA]	< 325
Classe de protection	III
Protection contre l'inversion de polarité	oui
Type de lumière	lumière infrarouge
Longueur d'onde [nm]	875

Entrées

Trigger	5...24 V
---------	----------

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-10...50
---------------------------	----------



Eclairage externe

BACKLIGHT 50X50 IR/0,3M/US

Protection	IP 54
Protection contre la surchauffe	oui; (> 50 °C)

Tests / Homologations

Sécurité photobiologique	groupe sans risque; (EN 62471)
MTTF [Années]	309

Données mécaniques

Poids [g]	264,4
Dimensions [mm]	105 x 81 x 9,8
Matières	aluminium
Matière lentille	verre

Afficheurs / éléments de service

Indication	état d'illumination	1 x LED, jaune
	Disponibilité	1 x LED, vert
	surtempérature / surcharge	1 x LED, rouge

Remarques

Quantité	1 pièces
----------	----------

Raccordement électrique

Câble: 0,30 m, PUR

Connecteur: 1 x M12; codage: A; Contacts: dorées






Eclairage externe

BACKLIGHT 50X50 IR/0,3M/US

Raccordement



- | | |
|---|---------|
| 1 | L + |
| 3 | L - |
| 4 | Trigger |

Couleurs des fils conducteurs :

- | | |
|------|------|
| BK = | noir |
| BN = | brun |
| BU = | bleu |