OGS501

Barrage photoélectrique émetteur

OGS-OOKG/2M



1 x LED 4 x 90°

Caractéristiques du produit		
Type de lumière		lumière rouge
Boîtier		Sonde filetage
Application		
Principe de fonctionnement		Barrage photoélectrique
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	10...36 DC
Consommation	[mA]	20
Classe de protection		II
Protection contre l'inversion de polarité		oui
Type de lumière		lumière rouge
Longueur d'onde	[nm]	624
Plage évaluable		
Emetteur / récepteur		émetteur
Portée	[m]	< 25
Diamètre max. du spot lumineux	[mm]	1000
Dimensions du spot lumineux valables pour		pour la portée maximale
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...80
Protection		IP 67
Tests / Homologations		
CEM		EN 60947-5-2
MTTF	[Années]	629
Données mécaniques		
Poids	[g]	125,1
Boîtier		Sonde filetage
Dimensions	[mm]	M18 x 1 / L = 80,4

OGS501

Barrage photoélectrique émetteur

OGS-OOKG/2M

Désignation du filetage	M18 x 1	
Matières	inox (1.4404 / 316L); PA; EPDM	
Matière lentille	PMMA	
Afficheurs / éléments de service		
Indication	Disponibilité	1 x LED, vert
Accessoires		
Fourniture	écrous de fixation: 2	
Remarques		
Remarques	Tension d'alimentation "supply class 2" selon cULus	
Quantité	1 pièces	
Raccordement électrique		

Câble: 2 m, PUR; 3 x 0,34 mm²

Raccordement



	Couleurs des fils conducteurs :
BN =	brun
BU =	bleu