# OG5079

## Barrage photoélectrique émetteur

OGS-OOKG/US-100 MIT 90GRAD WKL

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: OG5129

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !




| | | |
|---|---|---|
| **Caractéristiques du produit** | | |
| Type de lumière | | lumière infrarouge |
| Boîtier | | Sonde filetage |
| **Application** | | |
| Système | | contacts dorés |
| Principe de fonctionnement | | Barrage photoélectrique |
| **Données électriques** | | |
| Tension d'alimentation | [V] | 10...36 DC |
| Consommation | [mA] | < 17 |
| Classe de protection | | II |
| Protection contre l'inversion de polarité | | oui |
| Type de lumière | | lumière infrarouge |
| Longueur d'onde | [nm] | 880 |
| **Sorties** | | |
| Protection courts-circuits | | oui |
| Version protection courts-circuits | | pulsé |
| Protection surcharges | | oui |
| **Plage évaluable** | | |
| Emetteur / récepteur | | émetteur |
| Portée | [m] | < 12 |
| Portée réglable | | non |

# OG5079

## Barrage photoélectrique émetteur

OGS-OOKG/US-100 MIT 90GRAD WKL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Conditions d'utilisation** | | | |
| Température ambiante | [°C] | -25...80 | |
| Protection | | IP 67 | |
| **Tests / Homologations** | | | |
| CEM | | EN 60947-5-2 | |
| **Données mécaniques** | | | |
| Boîtier | | Sonde filetage | |
| Dimensions | [mm] | M18 x 1 | |
| Désignation du filetage | | M18 x 1 | |
| Matières | | PBT | |
| Matière lentille | | PMMA | |
| **Afficheurs / éléments de service** | | | |
| Indication | | Disponibilité | 1 x LED, vert |
| **Accessoires** | | | |
| Fourniture | | écrous de fixation: 2 | |
| **Remarques** | | | |
| Quantité | | 1 pièces | |
| **Raccordement électrique** | | | |

Connecteur: 1 x M12; codage: A; Contacts: dorées

Raccordement