




Système réflexion directe avec suppression de l'arrière-plan

OHN-HPKG/0,20M/AS

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: O8H216  
Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



| Caractéristiques du produit                                    |      |                           |
|----------------------------------------------------------------|------|---------------------------|
| Type de lumière                                                |      | lumière rouge             |
| Boîtier                                                        |      | rectangulaire             |
| Application                                                    |      |                           |
| Principe de fonctionnement                                     |      | Système réflexion directe |
| Données électriques                                            |      |                           |
| Tension d'alimentation                                         | [V]  | 10...30 DC                |
| Consommation                                                   | [mA] | < 20                      |
| Classe de protection                                           |      | III                       |
| Protection contre l'inversion de polarité                      |      | oui                       |
| Type de lumière                                                |      | lumière rouge             |
| Durée de vie typique                                           | [h]  | 75000                     |
| Température de référence pour la durée de vie                  | [°C] | 25                        |
| Sorties                                                        |      |                           |
| Technologie                                                    |      | PNP                       |
| Fonction de sortie                                             |      | éclairage                 |
| Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC | [mA] | 50                        |
| Fréquence de commutation DC                                    | [Hz] | 800                       |
| Protection courts-circuits                                     |      | oui                       |
| Version protection courts-circuits                             |      | pulsé                     |
| Protection surcharges                                          |      | oui                       |



## Système réflexion directe avec suppression de l'arrière-plan

OHN-HPKG/0,20M/AS

| Plage évaluable                                                                                |                            |                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------|
| Portée                                                                                         | [mm]                       | 2...50; (papier blanc 200 x 200 mm rémission 90 %) |
| Portée réglable                                                                                |                            | non                                                |
| Diamètre max. du spot lumineux                                                                 | [mm]                       | 3,5                                                |
| Dimensions du spot lumineux valables pour                                                      |                            | pour la portée maximale                            |
| Temps de réponse                                                                               |                            |                                                    |
| Temps de réponse                                                                               | [s]                        | < 0,6                                              |
| Conditions d'utilisation                                                                       |                            |                                                    |
| Température ambiante                                                                           | [°C]                       | -20...50                                           |
| Protection                                                                                     |                            | IP 67                                              |
| Tests / Homologations                                                                          |                            |                                                    |
| CEM                                                                                            | EN 60947-5-2               |                                                    |
| Données mécaniques                                                                             |                            |                                                    |
| Poids                                                                                          | [g]                        | 15                                                 |
| Boîtier                                                                                        |                            | rectangulaire                                      |
| Dimensions                                                                                     | [mm]                       | 25,1 x 7,6 x 12,5                                  |
| Matières                                                                                       |                            | ABS                                                |
| Matière lentille                                                                               |                            | PMMA                                               |
| Orientation de la lentille                                                                     |                            | détection latérale                                 |
| Afficheurs / éléments de service                                                               |                            |                                                    |
| Indication                                                                                     | Indication de commutation  | 1 x LED, jaune                                     |
|                                                                                                | Zone de réception non sûre | 1 x LED, jaune clignote                            |
| Remarques                                                                                      |                            |                                                    |
| Quantité                                                                                       | 1 pièces                   |                                                    |
| Raccordement électrique                                                                        |                            |                                                    |
| Câble: 0,2 m, PVC                                                                              |                            |                                                    |
| Connecteur: 1 x M8; codage: A                                                                  |                            |                                                    |
| <div></div> |                            |                                                    |



## Système réflexion directe avec suppression de l'arrière-plan

OHN-HPKG/0,20M/AS

### Raccordement

