




Système réflexion directe avec suppression de l'arrière-plan

OHH-HPKG/0,20M/AS

Article arrêté

Article de remplacement: O8H210

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Caractéristiques du produit

Type de lumière	lumière rouge
Boîtier	rectangulaire

Application

Système	Suppression de l'arrière-plan
Principe de fonctionnement	Système réflexion directe

Données électriques

Tension d'alimentation [V]	10...30 DC
Consommation [mA]	< 20
Classe de protection	III
Protection contre l'inversion de polarité	oui
Type de lumière	lumière rouge
Durée de vie typique [h]	75000
Température de référence pour la durée de vie [°C]	25

Sorties

Technologie	PNP
Fonction de sortie	éclairage
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA]	50
Fréquence de commutation DC [Hz]	800
Protection courts-circuits	oui
Version protection courts-circuits	pulsé
Protection surcharges	oui

OH5007



Système réflexion directe avec suppression de l'arrière-plan

OHH-HPKG/0,20M/AS

Plage évaluable	
Portée [mm]	1...30; (papier blanc 200 x 200 mm rémission 90 %)
Portée réglable	non
Diamètre max. du spot lumineux [mm]	4,5
Dimensions du spot lumineux valables pour	pour la portée maximale
Suppression de l'arrière-plan	oui

Temps de réponse	
Temps de réponse [s]	< 0,6

Conditions d'utilisation	
Température ambiante [°C]	-20...50
Protection	IP 67

Tests / Homologations	
CEM	EN 60947-5-2

Données mécaniques	
Poids [g]	14,8
Boîtier	rectangulaire
Dimensions [mm]	25,1 x 7,6 x 12,5
Matières	ABS
Matière lentille	PMMA
Orientation de la lentille	détection latérale

Afficheurs / éléments de service		
Indication	Indication de commutation	1 x LED, jaune
	Zone de réception non sûre	1 x LED, jaune clignote

Remarques	
Quantité	1 pièces

Raccordement électrique

Câble: 0,2 m, PVC

Connecteur: 1 x M8; codage: A





Système réflexion directe avec suppression de l'arrière-plan

OHH-HPKG/0,20M/AS

Raccordement

