




## Système réflex

OHP-DPKG/0,20M/AS

Article arrêté

Article de remplacement: O8P204

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



## Caractéristiques du produit

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Type de lumière | lumière rouge |
| Boîtier         | rectangulaire |

## Application

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Système                    | Filtre de polarisation |
| Principe de fonctionnement | Système réflex         |

## Données électriques

|                                               |      |               |
|-----------------------------------------------|------|---------------|
| Tension d'alimentation                        | [V]  | 10...30 DC    |
| Consommation                                  | [mA] | < 20          |
| Classe de protection                          |      | III           |
| Protection contre l'inversion de polarité     |      | oui           |
| Type de lumière                               |      | lumière rouge |
| Durée de vie typique                          | [h]  | 75000         |
| Température de référence pour la durée de vie | [°C] | 25            |

## Sorties

|                                                                |      |                 |
|----------------------------------------------------------------|------|-----------------|
| Technologie                                                    |      | PNP             |
| Fonction de sortie                                             |      | obscurcissement |
| Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC | [mA] | 50              |
| Fréquence de commutation DC                                    | [Hz] | 800             |
| Protection courts-circuits                                     |      | oui             |
| Version protection courts-circuits                             |      | pulsé           |
| Protection surcharges                                          |      | oui             |



## Système réflex

OHP-DPKG/0,20M/AS

| Plage évaluable                                                                     |                            |                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|
| Portée sur réflecteur                                                               | [m]                        | 0,8; (Réflecteur « nid d'abeille » Ø 35 E20004) |
| Portée réglable                                                                     |                            | non                                             |
| Diamètre max. du spot lumineux                                                      | [mm]                       | 10                                              |
| Dimensions du spot lumineux valables pour                                           |                            | Portée                                          |
| Filtre de polarisation                                                              |                            | oui                                             |
| Temps de réponse                                                                    |                            |                                                 |
| Temps de réponse                                                                    | [s]                        | < 0,6                                           |
| Conditions d'utilisation                                                            |                            |                                                 |
| Température ambiante                                                                | [°C]                       | -20...50                                        |
| Protection                                                                          |                            | IP 67                                           |
| Tests / Homologations                                                               |                            |                                                 |
| CEM                                                                                 | EN 60947-5-2               |                                                 |
| Données mécaniques                                                                  |                            |                                                 |
| Poids                                                                               | [g]                        | 14,9                                            |
| Boîtier                                                                             |                            | rectangulaire                                   |
| Dimensions                                                                          | [mm]                       | 20,6 x 7,6 x 12,5                               |
| Matières                                                                            |                            | ABS                                             |
| Matière lentille                                                                    |                            | PMMA                                            |
| Orientation de la lentille                                                          |                            | détection latérale                              |
| Afficheurs / éléments de service                                                    |                            |                                                 |
| Indication                                                                          | Indication de commutation  | 1 x LED, jaune                                  |
|                                                                                     | Zone de réception non sûre | 1 x LED, jaune clignote                         |
| Remarques                                                                           |                            |                                                 |
| Quantité                                                                            |                            | 1 pièces                                        |
| Raccordement électrique                                                             |                            |                                                 |
| Câble: 0,2 m, PVC                                                                   |                            |                                                 |
| Connecteur: 1 x M8; codage: A                                                       |                            |                                                 |
|  |                            |                                                 |



### Raccordement

