
# OIH280

## Système réflexion directe avec suppression de l'arrière-plan

OIH-HPKG/US/600MM

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives




1 potentiomètre

| | | |
|---|---|---|
| **Caractéristiques du produit** | | |
| Type de lumière | | lumière rouge |
| **Application** | | |
| Système | | Suppression de l'arrière-plan |
| Principe de fonctionnement | | Système réflexion directe |
| **Données électriques** | | |
| Tension d'alimentation | [V] | 10...30 DC; ("supply class 2" selon cULus) |
| Consommation | [mA] | 35 |
| Classe de protection | | III |
| Protection contre l'inversion de polarité | | oui |
| Type de lumière | | lumière rouge |
| Longueur d'onde | [nm] | 625 |
| **Sorties** | | |
| Technologie | | PNP |
| Fonction de sortie | | éclairement |
| Chute de tension max. sortie de commutation DC | [V] | 2,5 |
| Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC | [mA] | 200 |
| Fréquence de commutation DC | [Hz] | 300 |
| Protection courts-circuits | | oui |
| Version protection courts-circuits | | pulsé |


# OIH280

## Système réflexion directe avec suppression de l’arrière-plan

OIH-HPKG/US/600MM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Protection surcharges | | | oui |
| **Plage évaluable** | | | |
| Portée | [mm] | | < 600;  (papier blanc 200 x 200 mm rémission 90 %) |
| Portée objet blanc (rémission 90#%) | [mm] | | < 600 |
| Portée objet gris (rémission 18#%) | [mm] | | < 596 |
| Portée objet noir (rémission 6#%) | [mm] | | < 578 |
| Portée réglable | | | non |
| Diamètre max. du spot lumineux | [mm] | | 30 |
| Dimensions du spot lumineux valables pour | | | pour la portée maximale |
| Suppression de l'arrière-plan | | | oui |
| **Conditions d'utilisation** | | | |
| Température ambiante | [°C] | | -25...60 |
| Protection | | | IP 67 |
| **Tests / Homologations** | | | |
| CEM | | EN 60947-5-2 | |
| **Données mécaniques** | | | |
| Poids | [g] | | 211 |
| Dimensions | [mm] | | 64 x 43 x 38 |
| Désignation du filetage | | | M30 x 1,5 |
| Matières | | | zamac nickelé |
| Matière lentille | | | PMMA |
| **Afficheurs / éléments de service** | | | |
| Indication | | Indication de commutation | 1 x LED, jaune |
| | | Disponibilité | 1 x LED, vert |
| **Accessoires** | | | |
| Fourniture | | | écrou de fixation: 1 |
| **Remarques** | | | |
| Quantité | | | 1 pièces |
| **Raccordement électrique** | | | |

Connecteur: 1 x M12; codage: A



# OIH280

## Système réflexion directe avec suppression de l’arrière-plan

OIH-HPKG/US/600MM

### Raccordement

