OJH200

Système réflexion directe avec suppression de l’arrière-plan

OJH-HPKG/SO/AS



le photorécepteur se trouve derrière la lentille supérieure
l'emetteur derrière la lentille inférieure

Caractéristiques du produit		
Type de lumière		lumière rouge
Boîtier		rectangulaire
Application		
Système		Suppression de l'arrière-plan
Principe de fonctionnement		Système réflexion directe
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	10...30 DC
Consommation	[mA]	25
Classe de protection		III
Protection contre l'inversion de polarité		oui
Type de lumière		lumière rouge
Longueur d'onde	[nm]	660
Sorties		
Technologie		PNP
Fonction de sortie		éclairement
Chute de tension max. sortie de commutation DC	[V]	2,5

OJH200

Système réflexion directe avec suppression de l’arrière-plan

OJH-HPKG/SO/AS

Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA]	200	
Fréquence de commutation DC [Hz]	1000	
Protection courts-circuits	oui	
Version protection courts-circuits	pulsé	
Protection surcharges	oui	
Plage évaluable		
Portée [mm]	< 100; (fixe)	
Portée réglable	non	
Diamètre max. du spot lumineux [mm]	13	
Dimensions du spot lumineux valables pour	pour la portée maximale	
Suppression de l'arrière-plan	oui	
Conditions d'utilisation		
Température ambiante [°C]	-25...60	
Protection	IP 67	
Tests / Homologations		
CEM	EN 60947-5-2	
MTTF [Années]	551	
Données mécaniques		
Poids [g]	15,7	
Boîtier	rectangulaire	
Dimensions [mm]	35 x 11 x 24	
Matières	ABS; SEPS	
Matière lentille	PMMA	
Orientation de la lentille	détection latérale	
Afficheurs / éléments de service		
Indication	Indication de commutation	1 x LED, jaune
Remarques		
Remarques	Tension d'alimentation "supply class 2" selon cULus	
Quantité	1 pièces	

Raccordement électrique

Connecteur: 1 x M8; codage: A



OJH200

Système réflexion directe avec suppression de l’arrière-plan

OJH-HPKG/SO/AS

Raccordement