OL0011

Système réflexion directe

OLT-FKOA/SL/LS-500

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: OL0005

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



1 bouton-poussoir

Caractéristiques du produit		
Type de lumière		lumière infrarouge
Boîtier		rectangulaire
Application		
Principe de fonctionnement		Système réflexion directe
Données électriques		
Fréquence AC	[Hz]	47...63
Tension d'alimentation	[V]	20...250 AC/DC
Consommation de puissance max.	[VA]	4
Classe de protection		I
Protection inversion de polarité		non
Type de lumière		lumière infrarouge
Longueur d'onde	[nm]	880
Durée de vie typique	[h]	100000
Température de référence pour la durée de vie	[°C]	25
Sorties		
Technologie		relais
Fonction de sortie		éclairement / obscurcissement; (paramétrage)
Pouvoir de coupure		250 V AC / 3 A / 960 VA, 125 V DC / 5 A / 120 W

OL0011

Système réflexion directe

OLT-FKOA/SL/LS-500

Fréquence de commutation AC	[Hz]	10	
Fréquence de commutation DC	[Hz]	10	
Résistance courts-circuits		non	
Protection surcharges		non	
Plage évaluable			
Portée	[mm]	1...1000; (papier blanc 200 x 200 mm rémission 90 %)	
Portée réglable		oui	
Diamètre max. du spot lumineux	[mm]	250	
Dimensions du spot lumineux valables pour		pour la portée maximale	
Conditions d'utilisation			
Température ambiante	[°C]	-25...80	
Protection		IP 67	
Tests / Homologations			
CEM		EN 60947-5-2	
		EN 55011	classe B
Données mécaniques			
Poids	[g]	0,207	
Boîtier		rectangulaire	
Matières		PA; PBT	
Matière lentille		PMMA	
Afficheurs / éléments de service			
Indication		Indication de commutation	1 x LED, jaune
		Disponibilité	1 x LED, vert
		Fonction	1 x LED, rouge
Remarques			
Remarques		Recommandation : vérifier le bon fonctionnement de l'appareil après un court-circuit.	
Quantité		1 pièces	

Raccordement électrique

Connecteur: 1 x 7/8"; codage: A

OL0011

Système réflexion directe

OLT-FKOA/SL/LS-500

Raccordement



Remarque : fusible miniature selon CEI60127-2 feuille 1 ≤ 5 A rapide