OL5045

Système réflex

OLP-HPKG/US-100

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: O5P500 + E21122

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Caractéristiques du produit		
Type de lumière		lumière rouge
Boîtier		rectangulaire
Application		
Système		Filtre de polarisation
Principe de fonctionnement		Système réflex
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	10...36 DC
Consommation	[mA]	< 39
Classe de protection		II
Protection contre l'inversion de polarité		oui
Type de lumière		lumière rouge
Longueur d'onde	[nm]	660
Sorties		
Technologie		PNP
Fonction de sortie		éclairement
Chute de tension max. sortie de commutation DC	[V]	2,5
Chute de tension max. sortie de contrôle	[V]	3,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC	[mA]	200

OL5045

Système réflex

OLP-HPKG/US-100

Courant de sortie (à l'appel) de la sortie de commutation	[mA]	200	
Fréquence de commutation DC	[Hz]	50	
Protection courts-circuits		oui	
Version protection courts-circuits		pulsé	
Protection surcharges		oui	
Plage évaluable			
Portée	[m]	< 8; (Réflecteur « nid d'abeille » Ø 80 E20005)	
Filtre de polarisation		oui	
Conditions d'utilisation			
Température ambiante	[°C]	-25...80	
Protection		IP 66	
Tests / Homologations			
CEM		EN 60947-5-2	
		EN 55011	classe B
Données mécaniques			
Boîtier		rectangulaire	
Dimensions	[mm]	75 x 27 x 62	
Matières		PBT	
Matière lentille		PMMA	
Afficheurs / éléments de service			
Indication		Indication de commutation	1 x LED, jaune
		Disponibilité	1 x LED, vert
		Fonction	1 x LED, rouge
Remarques			
Quantité		1 pièces	
Raccordement électrique			

Connecteur: 1 x M12; codage: A



OL5045

Système réflex

OLP-HPKG/US-100

Raccordement