OP0019

Système réflex

OPR-FBOW/3L

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: OA0104 ou OA0105
Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Caractéristiques du produit		
Type de lumière		lumière infrarouge
Boîtier		rectangulaire
Application		
Principe de fonctionnement		Système réflex
Données électriques		
Fréquence AC	[Hz]	47...63
Tension d'alimentation	[V]	20...250 AC
Consommation	[mA]	14; ((24 V))
Classe de protection		II
Type de lumière		lumière infrarouge
Longueur d'onde	[nm]	880
Sorties		
Fonction de sortie		éclairement / obscurcissement; (paramétrage)
Chute de tension max. sortie de commutation AC	[V]	4
Courant résiduel max.	[mA]	6
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation AC	[mA]	350
Fréquence de commutation AC	[Hz]	15
Protection courts-circuits		non
Protection surcharges		non

OP0019

Système réflex

OPR-FBOW/3L

Plage évaluable			
Portée	[m]	0,15...10; (Réflecteur « nid d'abeille » Ø 80 E20005)	
Portée sur réflecteur	[m]	0,15...10; (Réflecteur « nid d'abeille » Ø 80 E20005)	
Portée réglable		oui	
Conditions d'utilisation			
Température ambiante	[°C]	-20...80	
Protection		IP 65	
Tests / Homologations			
CEM		EN 60947-5-2	
		EN 55011	classe B
Données mécaniques			
Boîtier		rectangulaire	
Dimensions	[mm]	86 x 28 x 142	
Matières		PPO modifié	
Matière lentille		verre	
Afficheurs / éléments de service			
Indication		Indication de commutation	1 x LED, jaune
Remarques			
Quantité		1 pièces	
Raccordement électrique			

Bornes de raccordement: ...1,5 mm²

Raccordement