



Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

No scale drawing available

Caractéristiques du produit

| | |
|-----------------|--------------------|
| Type de lumière | lumière infrarouge |
| Boîtier | rectangulaire |

Application

| | |
|----------------------------|---------------------------|
| Système | Sortie de contrôle |
| Principe de fonctionnement | Système réflexion directe |

Données électriques

| | | |
|---|------|--------------------|
| Tension d'alimentation | [V] | 10...55 DC |
| Consommation | [mA] | 20; ((24 V)) |
| Classe de protection | | II |
| Protection contre l'inversion de polarité | | oui |
| Type de lumière | | lumière infrarouge |
| Longueur d'onde | [nm] | 880 |

Sorties

| | | |
|--|------|--|
| Technologie | | PNP |
| Fonction de sortie | | éclairage / obscurcissement; (paramétrage) |
| Chute de tension max. sortie de commutation DC | [V] | 2,5 |
| Sortie de contrôle | | oui |
| Courant de sortie sortie de contrôle | [mA] | 50 |
| Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC | [mA] | 400 |
| Fréquence de commutation DC | [Hz] | 80 |
| Protection courts-circuits | | oui |

OP5044



Système réflexion directe

OPT-FPKG/TS-700

| | |
|------------------------------------|-------|
| Version protection courts-circuits | pulsé |
| Protection surcharges | oui |

| | |
|------------------------|-------------------------------------|
| Plage évaluable | |
| Portée [mm] | < 3000; (papier blanc 200 x 200 mm) |
| Portée réglable | oui |

| | |
|---------------------------------|----------|
| Conditions d'utilisation | |
| Température ambiante [°C] | -25...80 |
| Protection | IP 65 |

| | | |
|------------------------------|--------------|----------|
| Tests / Homologations | | |
| CEM | EN 60947-5-2 | |
| | EN 55011 | classe B |

| | |
|---------------------------|---------------|
| Données mécaniques | |
| Boîtier | rectangulaire |
| Dimensions [mm] | 86 x 28 x 142 |
| Matières | PPO modifié |
| Matière lentille | verre |

| | | |
|---|---------------------------|----------------|
| Afficheurs / éléments de service | | |
| Indication | Indication de commutation | 1 x LED, jaune |

| | |
|------------------|----------|
| Remarques | |
| Quantité | 1 pièces |

Raccordement électrique

Connecteur: 1 x Ø 28 mm; codage: A



Raccordement

