OR0007

Système réflex

ORR/ORT-V/6M

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: OR0004

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



le photorécepteur se trouve derrière la lentille supérieure
l'emetteur derrière la lentille inférieure

Caractéristiques du produit		
Type de lumière		lumière infrarouge
Boîtier		rectangulaire
Application		
Principe de fonctionnement		Système réflex
Données électriques		
Raccordement à l'amplificateur		oui
Amplificateurs		raccordement à l'amplificateur OV5012, OV0010
Type de lumière		lumière infrarouge
Longueur d'onde	[nm]	950
Sorties		
Protection courts-circuits		non
Protection surcharges		non
Plage évaluable		
Portée sur réflecteur	[m]	0,3...1; (Réflecteur « nid d'abeille » Ø 80 E20005)
Portée	[mm]	< 200; (papier blanc 200 x 200 mm)
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-20...80
Protection		IP 67

OR0007

Système réflex

ORR/ORT-V/6M

Tests / Homologations		
CEM	EN 60947-5-2	
Données mécaniques		
Poids [g]	0,141	
Boîtier	rectangulaire	
Matières	PPO modifié	
Orientation de la lentille	détection latérale	
Accessoires		
Fourniture	Equerre de fixation: 1, E20212	
Remarques		
Quantité	1 pièces	
Raccordement électrique		

Câble: 6 m; 2 x 0,14 mm²

Raccordement



1 =	émetteur
2 =	récepteur
	Couleurs des fils conducteurs :
RD =	rouge
WH =	blanc
screen =	blindage