OS0030

Système réflex

OSR-FBOA/T

Article arrêté

Article de remplacement: OS0025

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



1 potentiomètre temporisateur
2 potentiomètre sensibilité
le photorécepteur se trouve derrière la lentille supérieure
l'emetteur derrière la lentille inférieure

Caractéristiques du produit		
Type de lumière		lumière infrarouge
Boîtier		rectangulaire
Application		
Principe de fonctionnement		Système réflex
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	20...250 AC/DC
Classe de protection		II
Protection inversion de polarité		non
Type de lumière		lumière infrarouge
Longueur d'onde	[nm]	950
Sorties		
Fonction de sortie		éclairement / obscurcissement; (programmable)
Courant de sortie minimum	[mA]	15
Courant résiduel max.	[mA]	8
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation AC	[mA]	250; (350 (...50 °C))

OS0030

Système réflex

OSR-FBOA/T

Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC	[mA]	250; (350 (...50 °C))	
Courant de sortie (à l'appel) de la sortie de commutation	[mA]	2200; (10 ms / 0,5 Hz)	
Fréquence de commutation AC	[Hz]	250	
Fréquence de commutation DC	[Hz]	250	
Résistance courts-circuits		non	
Protection surcharges		non	
Plage évaluable			
Portée sur réflecteur	[m]	10; (Réflecteur « nid d'abeille » Ø 80 E20005)	
Portée réglable		oui	
Conditions d'utilisation			
Température ambiante	[°C]	-25...80	
Protection		IP 65	
Tests / Homologations			
CEM		EN 60947-5-2	
MTTF	[Années]	261	
Données mécaniques			
Poids	[g]	264,8	
Boîtier		rectangulaire	
Dimensions	[mm]	80 x 28 x 95	
Matières		PPO modifié	
Matière lentille		verre	
Orientation de la lentille		détection latérale	
Afficheurs / éléments de service			
Indication		Indication de commutation	1 x LED, jaune
Raccordement électrique			
Protection nécéssaire		fusible miniature selon CEI60127-2 feuille 1; ≤ 2 A; rapide	
Accessoires			
Fourniture		Equerre de fixation: 1, E20210	
		tournevis	
Remarques			
Remarques		Recommandation : vérifier le bon fonctionnement de l'appareil après un court-circuit.	
Quantité		1 pièces	

OS0030

Système réflex

OSR-FBOA/T

Raccordement électrique

Bornes de raccordement: ...1,5 mm²; Presse-étoupe: M20 X 1,5

Raccordement



Remarque : fusible miniature selon CEI60127-2 feuille 1 ≤ 2 A rapide