OS5022

Barrage photoélectrique récepteur

OSE-FPKG/T

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: OS5013

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



1 potentiomètre temporisateur
2 potentiomètre sensibilité
le photorécepteur se trouve derrière la lentille supérieure

Caractéristiques du produit		
Type de lumière		lumière infrarouge
Boîtier		rectangulaire
Application		
Principe de fonctionnement		Barrage photoélectrique
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	10...55 DC
Consommation	[mA]	20; ((24 V))
Classe de protection		II
Protection contre l'inversion de polarité		oui
Type de lumière		lumière infrarouge
Longueur d'onde	[nm]	880
Sorties		
Technologie		PNP
Fonction de sortie		éclairement / obscurcissement; (paramétrage)
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC	[mA]	250
Fréquence de commutation DC	[Hz]	100
Protection courts-circuits		oui

OS5022

Barrage photoélectrique récepteur

OSE-FPKG/T

Version protection courts-circuits		pulsé	
Protection surcharges		oui	
Temporisation	[s]	0,01...5	
Plage évaluable			
Emetteur / récepteur		récepteur	
Portée	[m]	< 20	
Portée réglable		oui	
Conditions d'utilisation			
Température ambiante	[°C]	-25...80	
Protection		IP 65	
Tests / Homologations			
CEM		EN 60947-5-2	
		EN 55011	classe B
Données mécaniques			
Poids	[g]	0,276	
Boîtier		rectangulaire	
Dimensions	[mm]	80 x 28 x 95	
Matières		PPO modifié	
Matière lentille		verre	
Afficheurs / éléments de service			
Indication		Indication de commutation	1 x LED, jaune
Accessoires			
Fourniture		Equerre de fixation: 1, E20210	
		tournevis	
Remarques			
Quantité		1 pièces	
Raccordement électrique			

Bornes de raccordement: ...1,5 mm²; Presse-étoupe: M20 X 1,5

Raccordement