OS5025

Système réflex

OSR-FPKG/T

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: OS5016

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



1 potentiomètre temporisateur
2 potentiomètre sensibilité
le photorécepteur se trouve derrière la lentille supérieure
l'emetteur derrière la lentille inférieure

Caractéristiques du produit		
Type de lumière		lumière infrarouge
Boîtier		rectangulaire
Application		
Principe de fonctionnement		Système réflex
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	10...55 DC
Consommation	[mA]	30; ((24 V))
Classe de protection		II
Protection contre l'inversion de polarité		oui
Type de lumière		lumière infrarouge
Longueur d'onde	[nm]	950
Sorties		
Technologie		PNP
Fonction de sortie		éclairement / obscurcissement; (paramétrage)
Chute de tension max. sortie de commutation DC	[V]	2,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC	[mA]	250

OS5025

Système réflex

OSR-FPKG/T

Fréquence de commutation DC	[Hz]	100	
Protection courts-circuits		oui	
Version protection courts-circuits		pulsé	
Protection surcharges		oui	
Temporisation	[s]	0,01...5	
Plage évaluable			
Portée	[m]	< 10; (Réflecteur « nid d'abeille » Ø 80 E20005)	
Portée réglable		oui	
Conditions d'utilisation			
Température ambiante	[°C]	-25...80	
Protection		IP 65	
Tests / Homologations			
CEM		EN 60947-5-2	
		EN 55011	classe B
Données mécaniques			
Poids	[g]	0,276	
Boîtier		rectangulaire	
Dimensions	[mm]	80 x 28 x 95	
Matières		PPO modifié	
Matière lentille		verre	
Afficheurs / éléments de service			
Indication		Indication de commutation	1 x LED, jaune
Accessoires			
Fourniture		Equerre de fixation: 1, E20210	
		tournevis	
Remarques			
Quantité		1 pièces	
Raccordement électrique			

Bornes de raccordement: ...1,5 mm²; Presse-étoupe: M20 X 1,5

Raccordement