OW1010

Barrage photoélectrique émetteur

OWS-OOKG/AS

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: OJ5008

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



l'emetteur derrière la lentille inférieure

Caractéristiques du produit		
Type de lumière		lumière rouge
Boîtier		rectangulaire
Application		
Principe de fonctionnement		Barrage photoélectrique
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	10...36 DC
Consommation	[mA]	15; ((36 V))
Classe de protection		III
Protection contre l'inversion de polarité		oui
Type de lumière		lumière rouge
Longueur d'onde	[nm]	660
Sorties		
Protection surcharges		oui
Plage évaluable		
Emetteur / récepteur		émetteur
Portée	[m]	< 4
Diamètre max. du spot lumineux	[mm]	320
Dimensions du spot lumineux valables pour		pour la portée maximale
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...60
Protection		IP 65

OW1010

Barrage photoélectrique émetteur

OWS-OOKG/AS

Tests / Homologations			
CEM		EN 60947-5-2	
		EN 55011	classe B
Données mécaniques			
Boîtier		rectangulaire	
Dimensions	[mm]	36 x 60 x 10	
Matières		ABS renforcé avec des fibres de verre	
Matière lentille		PMMA	
Afficheurs / éléments de service			
Indication		Disponibilité	1 x LED, vert
Remarques			
Quantité		1 pièces	

Raccordement électrique

Connecteur: 1 x M8; codage: A



Raccordement