# OW5001

## Capteur de température infrarouge

OWF-5000-BPKG

Article arrêté

Article de remplacement: TW7011 + E35061 + E35065

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !




CE

| | | |
|---|---|---|
| **Caractéristiques du produit** | | |
| Boîtier | | cylindrique |
| **Données électriques** | | |
| Tension d'alimentation | [V] | 10...55 DC |
| Consommation | [mA] | < 20 |
| Classe de protection | | II |
| Protection contre l'inversion de polarité | | oui |
| **Sorties** | | |
| Technologie | | PNP |
| Chute de tension max. sortie de commutation DC | [V] | 2,5 |
| Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC | [mA] | 400 |

# OW5001

## Capteur de température infrarouge

OWF-5000-BPKG

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fréquence de commutation DC | [Hz] | 1000 | |
| Protection courts-circuits | | oui | |
| Version protection courts-circuits | | pulsé | |
| Protection surcharges | | oui | |
| **Plage évaluable** | | | |
| Zone de détection hystérésis | [%] | 1...15 | |
| **Conditions d'utilisation** | | | |
| Température ambiante | [°C] | -20...60 | |
| Protection | | IP 65 | |
| **Tests / Homologations** | | | |
| CEM | | EN 60947-5-2 | |
| | | EN 55011 | classe B |
| MTTF | [Années] | 940 | |
| **Données mécaniques** | | | |
| Boîtier | | cylindrique | |
| Dimensions | [mm] | Ø 58 / L = 129 | |
| Matières | | boîtier: laiton recouvert de bronze blanc | |
| Matière lentille | | verre | |
| **Afficheurs / éléments de service** | | | |
| Indication | | Indication de commutation | 1 x LED, jaune |
| **Accessoires** | | | |
| Fourniture | | fibre optique d'une gaine en aluminium | |
| **Remarques** | | | |
| Remarques | | Article arrêté | |
| Quantité | | 1 pièces | |
| **Raccordement électrique** | | | |

Connecteur: 1 x 7/8"



# OW5001

## Capteur de température infrarouge

**OWF-5000-BPKG**

### Raccordement