




## Licence pour le système d'exploitation des produits logiciels

moneo OS License

# moneo|OS



### Application

|                          |                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Application              | pour l'utilisation de tous les modules et applications moneo                                                                                                                                                |
| Gestion d'appareils      | détection facile d'appareils via la recherche réseau ou l'adressage IP<br>gestion d'IODD de différents fabricants                                                                                           |
| Gestion des données      | création d'informations par modelage graphique et calcul de valeurs process<br>modelage à l'aide d'opérateurs mathématiques et logiques<br>intégration facile des valeurs calculées dans les systèmes moneo |
| Gestion des utilisateurs | affectation de rôles et de droits d'utilisateurs<br>création de groupes d'utilisateurs                                                                                                                      |
| Gestion de licences      | ajouter et gérer des licences moneo<br>extension continue des licences possible                                                                                                                             |

### Logiciel / programmation

|        |                                                                                             |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Langue | allemand; anglais; Français; Italien; Espagnol; Portugais; Chinois; Japonais; Coréen; Russe |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|



## Licence pour le système d'exploitation des produits logiciels

moneo OS License

|                                 |                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Support de données              | téléchargement                                                                                                                                                                                   |
| Type de licence                 | licence unique                                                                                                                                                                                   |
| Classe de licence               | version complète                                                                                                                                                                                 |
| <b>Exigences du système</b>     |                                                                                                                                                                                                  |
| Cycle min. UC                   | 2,3 GHz                                                                                                                                                                                          |
| Nombre min. du core UC          | 4                                                                                                                                                                                                |
| RAM min.                        | 8 GB                                                                                                                                                                                             |
| Résolution graphique min.       | 1920 x 1080                                                                                                                                                                                      |
| Interface d'appareil nécessaire | USB; LAN Adapter - RJ45                                                                                                                                                                          |
| Carte réseau                    | Ethernet 1 Gbit                                                                                                                                                                                  |
| Protocole réseau                | Ethernet TCP/IP                                                                                                                                                                                  |
| Système d'exploitation          | Microsoft Windows 10 64 Bit; Microsoft Windows Server 2016; Microsoft Windows Server 2019; Microsoft Windows Server 20H2; (seulement des versions au sein de la période de support de Microsoft) |
| Navigateur web                  | Google Chrome; Mozilla Firefox; (versions supportées : voir les notes de version actuelles)                                                                                                      |
| Logiciel nécessaire de plus     | moneo software download                                                                                                                                                                          |
| <b>Application</b>              |                                                                                                                                                                                                  |
| Espace min. sur le disque dur   | 1 GB                                                                                                                                                                                             |
| <b>Log files</b>                |                                                                                                                                                                                                  |
| Espace min. sur le disque dur   | 5 GB                                                                                                                                                                                             |
| <b>Non process data</b>         |                                                                                                                                                                                                  |
| Espace min. sur le disque dur   | 5 GB                                                                                                                                                                                             |
| <b>Process data</b>             |                                                                                                                                                                                                  |
| Espace min. sur le disque dur   | 64 GB                                                                                                                                                                                            |
| <b>Données mécaniques</b>       |                                                                                                                                                                                                  |
| Poids [g]                       | 0,001                                                                                                                                                                                            |