




## Licence pour l'exploitation de moneo dans les environnements de virtualisation

moneo vAppliance License



Application	
Application	<p>appareil virtuel permettant l'exploitation du logiciel moneo dans une infrastructure informatique existante</p> <p>logiciel moneo pré-installé</p> <p>avec système de gestion pour la maintenance appliance</p>
Configuration	<p>intégration du fichier .OVF dans l'environnement de virtualisation et configuration ultérieure dans l'AMS (système de gestion des appareils)</p>
Compatibilité	<p>VMware vSphere 7.0 ou une version plus récente</p> <p>Microsoft Hyper-V 2019 ou plus récent</p>
Connectivité	<p>interface pour capteur et réseau informatique</p>
Maintenance et support	<p>y inclus l'entretien et le support jusqu'à la fin de l'an suivant</p>
Logiciel / programmation	
Langue	<p>anglais</p>
Support de données	<p>téléchargement</p>

# QVA200



## Licence pour l'exploitation de moneo dans les environnements de virtualisation

moneo vAppliance License

Type de licence	licence unique
Classe de licence	version complète

### Exigences du système

Cycle min. UC	1,8 GHz
Nombre min. du core UC	4
RAM min.	8 GB
Résolution graphique min.	1920 x 1080
Carte réseau	2 x Ethernet 1 Gbit
Protocole réseau	Ethernet TCP/IP
Système d'exploitation	VMware vSphere 7.0; Microsoft Hyper-V 2019; (ou une version plus récente)
Navigateur web	Google Chrome; Mozilla Firefox; (versions supportées : voir les notes de version actuelles)

### Remarques

Remarques	Pour le fonctionnement des produits moneo des licences requises sont à commander séparément
-----------	---