SF3301

Capteur de débit pour raccordement à un boîtier de contrôle

SFR12ZBB/6M

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Caractéristiques du produit		
Raccord process		G 1/2 filetage extérieur
Application		
Application		haute plage de température
Fluides		Liquides; Milieu gazeux
Tenue en pression	[bar]	30
Liquides		
Application		haute plage de température
Température du fluide	[°C]	0...120
Milieu gazeux		
Température du fluide	[°C]	0...100
Données électriques		
Raccordement au boîtier électronique		VS 0200
Etendue de mesure / plage de réglage		
Liquides		
Plage de réglage	[cm/s]	3...300
Meilleure sensibilité	[cm/s]	3...60
Milieu gazeux		
Plage de réglage	[cm/s]	200...2000
Meilleure sensibilité	[cm/s]	200...800
Exactitude / dérives		
Gradient de température maxi du fluide	[K/min]	15
Temps de réponse		
Temps de réponse	[s]	1...10
Liquides		
Temps de réponse	[s]	1...10
Milieu gazeux		
Temps de réponse	[s]	1...10

SF3301

Capteur de débit pour raccordement à un boîtier de contrôle

SFR12ZBB/6M

Conditions d'utilisation	
Protection	IP 67

Données mécaniques	
Boîtier	Sonde filetage
Matières	inox 1.4571 (316Ti)
Matières en contact avec le fluide	inox 1.4571 (316Ti)
Raccord process	G 1/2 filetage extérieur

Accessoires	
Fourniture	joints d'étanchéité: 2 x AMF 30

Remarques	
Quantité	1 pièces

Raccordement électrique

Câble: 6 m; 5 x 0,34 mm²

Raccordement



	Couleurs des fils conducteurs :
BN =	brun
BU =	bleu
BK =	noir
WH =	blanc
GY =	gris