SL5204

Contrôleur de débit d'air

SLG23XEE40KG/2M



Caractéristiques du produit		
Nombre des entrées et sorties		Nombre des sorties analogiques: 1
Raccord process		Ø 23 mm
Application		
Température du fluide	[°C]	20...40
Tenue en pression	[bar]	1
Données électriques		
Tolérance de la tension d'alimentation	[%]	-10...10
Tension d'alimentation	[V]	24 DC
Consommation	[mA]	< 35
Résistance d'isolation min.	[MΩ]	100; (500 V DC)
Retard à la disponibilité	[s]	90
Entrées/sorties		
Nombre des entrées et sorties		Nombre des sorties analogiques: 1
Sorties		
Nombre total de sorties		1
Sortie signal		signal analogique
Nombre des sorties analogiques		1
Sortie analogique (tension)	[V]	0...10
Etendue de mesure / plage de réglage		
Plage de débit	[cm/s]	200...3000
Remarque sur la plage de débit		= 1...10 V

SL5204

Contrôleur de débit d'air

SLG23XEE40KG/2M

Exactitude / dérives		
Gradient de température maxi du fluide [K/min]	1	
Conditions d'utilisation		
Température ambiante [°C]	-10...40	
Température de stockage [°C]	-25...85	
Protection	IP 65	
Tests / Homologations		
MTTF [Années]	727	
Données mécaniques		
Poids [g]	195	
Dimensions [mm]	Ø 23 / L = 142	
Matières	boîtier: PBT; face active: titane	
Matières en contact avec le fluide	PBT; titane	
Raccord process	Ø 23 mm	
Afficheurs / éléments de service		
Indication	Disponibilité	LED, vert
Accessoires		
Fourniture	Bride de fixation: 1, E40048	
Remarques		
Quantité	1 pièces	
Raccordement électrique		

Câble: 2 m, PUR; 4 x 0,5 mm², PVC

Raccordement



	Couleurs des fils conducteurs :
BK =	noir
BN =	brun
BU =	bleu
WH =	blanc