




# ST1305



## Capteur de débit pour raccordement à un boîtier de contrôle

STM12ZBB/6m PUR Kabel, V4A

Exactitude / dérives	
Gradient de température maxi du fluide [K/min]	15
Temps de réponse	
Temps de réponse [s]	1...10
Liquides	
Temps de réponse [s]	1...10
Milieu gazeux	
Temps de réponse [s]	1...10
Conditions d'utilisation	
Protection	IP 67
Données mécaniques	
Boîtier	Sonde filetage
Dimensions [mm]	M12 x 1,75
Désignation du filetage	M12 x 1,75
Matières	inox 1.4571 (316Ti)
Raccord process	M12 x 1,75
Remarques	
Quantité	1 pièces
Raccordement électrique	
Câble: 6 m, PUR; Longueur de câble max.: 100 m; 4 x 0,25 mm <sup>2</sup>	
Raccordement	



Couleurs des fils conducteurs :	
BN =	brun
GN =	vert
WH =	blanc
YE =	jaune