TA3337

Transmetteur de température

TA-060CLDN14-A-ZVG/US/

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: TA3317

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Caractéristiques du produit			
Nombre des entrées et sorties		Nombre des sorties analogiques: 1	
Etendue de mesure		0...100 °C	32...212 °F
Raccord process		taraudage 1/4" NPT	
Longueur d'installation EL	[mm]	60	
Application			
Système		contacts dorés	
Elément de mesure		1 x Pt 1000; (selon DIN EN 60751, classe A)	
Fluides		milieux liquides et gazeux	
Température du fluide		< 150; (< 40 min) °C	< 302; (< 40 min) °F
Tenue en pression	[bar]	300	
Profondeur d'installation minimum	[mm]	15	
Données électriques			
Tension d'alimentation	[V]	10...30 DC	
Classe de protection		III	

TA3337

Transmetteur de température

TA-060CLDN14-A-ZVG/US/

Protection contre l'inversion de polarité		oui	
Entrées/sorties			
Nombre des entrées et sorties		Nombre des sorties analogiques: 1	
Sorties			
Nombre total de sorties		1	
Sortie signal		signal analogique	
Nombre des sorties analogiques		1	
Sortie analogique (courant)	[mA]	4...20	
Charge maxi	[Ω]	500	
Protection surcharges		oui	
Etendue de mesure / plage de réglage			
Longueur de la sonde L	[mm]	46,5	
Etendue de mesure		0...100 °C	32...212 °F
Résolution			
Résolution sortie analogique	[K]	0,02	
Exactitude / dérives			
Précision sortie analogique	[K]	± 0,3	
Coefficient de température	[% du gain / 10 K]	< ± 0,1; (En cas de déviation de la condition de référence 25 ± 5 °C)	
Temps de réponse			
Temps de réponse dynamique T05 / T09	[s]	1 / 3; (selon DIN EN 60751)	
Conditions d'utilisation			
Température ambiante	[°C]	-25...70	
Température de stockage	[°C]	-40...100	
Protection		IP 68; IP 69K	
Tests / Homologations			
CEM		DIN EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
		EN 61000-4-3 rayonnement HF	10 V/m
		DIN EN 61000-4-4 Burst	2 kV
		DIN EN 61000-4-5 Surge	1 kV
		EN 61000-4-6 parasites HF conduits par le câble	10 V
Tenue aux chocs		DIN EN 60068-2-27	50 g (11 ms)
Tenue aux vibrations		DIN EN 60068-2-6	10 g (10...2000 Hz)
Données mécaniques			
Poids	[g]	124,2	
Dimensions	[mm]	Ø 30 / L = 117,7	
Matières		inox (1.4404 / 316L); inox (1.4301/304); inox (1.4305/303); PA	
Matières en contact avec le fluide		inox (1.4404 / 316L)	
Raccord process		taraudage 1/4" NPT	
Longueur d'installation EL	[mm]	60	

TA3337

Transmetteur de température

TA-060CLDN14-A-ZVG/US/

Remarques	
Remarques	Tension d'alimentation "supply class 2" selon cULus
	Les valeurs de précision s'appliquent à de l'eau en circulation.
Quantité	1 pièces

Raccordement électrique

Connecteur: 1 x M12; codage: A; Contacts: dorées

Raccordement