TS2056

Sonde de température avec câble et raccord process

TS-200KCID10-...../US/



DNV
DNV.COM/AF

Caractéristiques du produit			
Etendue de mesure		-50...250 °C	-58...482 °F
Raccord process		Ø 10 mm	
Longueur d'installation EL	[mm]	42	
Application			
Elément de mesure		1 x Pt 100; (selon DIN EN 60751, classe A)	
Fluides		milieux liquides et gazeux	
Tenue en pression	[bar]	160	
Remarque sur la tenue en pression		si monté dans un raccord avec bague progressive	
Profondeur d'installation minimum	[mm]	15	
Données électriques			
Classe de protection		III	
Etendue de mesure / plage de réglage			
Longueur de la sonde L	[mm]	42	
Etendue de mesure		-50...250 °C	-58...482 °F
Remarque sur l'étendue de mesure		stationnaire: 280 °C / 536 °F (10000 h)	
Exactitude / dérives			
Précision	[K]	± (0,15 K + 0,002 x|t|)	
Temps de réponse			
Temps de réponse dynamique T05 / T09	[s]	12 / 39; (selon DIN EN 60751)	
Conditions d'utilisation			
Protection		IP 67	
Tests / Homologations			
MTTF	[Années]	11415,5	
Données mécaniques			
Poids	[g]	86,6	
Dimensions	[mm]	Ø 10	
Matières		inox (1.4404 / 316L); PFA/PTFE	
Matières en contact avec le fluide		inox (1.4404 / 316L)	

TS2056

Sonde de température avec câble et raccord process

TS-200KCID10-...../US/

Raccord process		Ø 10 mm
Diamètre de la sonde	[mm]	10
Longueur d'installation EL	[mm]	42

Remarques

Remarques	Les valeurs de précision s'appliquent à de l'eau en circulation.
Quantité	1 pièces

Raccordement électrique

Câble: 2 m, PTFE

Connecteur: 1 x M12; codage: A

Raccordement