


U20118



Cames porte-drapeaux pour actionneurs 1/4 de tour

PUCK, PKG, LRG, M6, 10-24/M5,S



Application

Version

pour les interfaces mécaniques sur les actionneurs
pneumatiques et manuels VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337

Données mécaniques

Poids	[g]	145,149
Came diamètre	[mm]	102
Entraxe perçages	[mm]	130
Hauteur de l'arbre servomoteur de vanne	[mm]	30
Nombre des positions possibles de la cible		6
Matières	Came porte-drapeaux: noir; came porte-drapeaux: inox M6 x 15 mm; vis: inox; vis de fixation pour capteur: inox 10 - 24 x 2 1/8" / M5 x 55 mm	

U20118



Cames porte-drapeaux pour actionneurs 1/4 de tour

PUCK, PKG, LRG, M6, 10-24/M5,S

Accessoires	
Fourniture	vis à six pans creux: 2 x M5 - 0,8 x 55 mm
	vis à six pans creux: 2 x 10-24 x 2 1/8"
	rondelles: 2, inox
	platines de montage: 2 x 10 mm
	indicateur de direction: 1, HDPE jaune
Remarques	
Quantité	1 pièces