


U40062



Adaptateurs process faible débit

FLOW BLOCK, SS, 1/4" x G1/4



Application	
Version	pour sondes et détecteurs de débit compacts G $\frac{1}{4}$
Température du fluide [°C]	-25...80
Tenue en pression [bar]	300
Etendue de mesure / plage de réglage	
Plage de débit [ml/min]	80...2000
Données mécaniques	
Poids [g]	208,652
Type de montage	raccord; (1/4" NPT Position de montage beliebig)
Matières	inox (1.4401 / 316); joint d'étanchéité: Acier nickelé; joint d'étanchéité: FKM
Remarques	
Quantité	1 pièces