



Licence de base du serveur OPC UA VSE

VSE OPC UA SERVER LIC



Application

Application	logiciel serveur OPC UA pour l'électronique de diagnostic ifm de type VSE
Gestion d'appareils	détection facile d'appareils via la recherche réseau ou l'adressage IP
Gestion des utilisateurs	affectation de rôles et de droits d'utilisateurs création de groupes d'utilisateurs
Gestion de licences	ajouter et gérer des licences de serveur OPC UA VSE extension continue des licences possible

Logiciel / programmation

Langue	allemand; anglais
Support de données	téléchargement
Type de licence	licence unique
Classe de licence	version complète



Licence de base du serveur OPC UA VSE

VSE OPC UA SERVER LIC

Exigences du système	
Type UC (ou mieux)	X64 ou X86
Cycle min. UC	2,3 GHz
Nombre min. du core UC	4
RAM min.	8 GB
Résolution graphique min.	1920 x 1080
Interface d'appareil nécessaire	USB; LAN Adapter - RJ45
Carte réseau	Ethernet 1 Gbit
Protocole réseau	Ethernet TCP/IP
Système d'exploitation	Linux (basé sur debian) Docker & Docker Compose; Microsoft Windows 11 64 bits; Microsoft Windows 10 64 Bit; Microsoft Windows Server 2019; Microsoft Windows Server 2016; .NET Framework 4.7.2 ou plus récent; (seulement des versions au sein de la période de support de Microsoft)
Navigateur web	Google Chrome; Mozilla Firefox; (versions supportées : voir les notes de version actuelles)
Logiciel nécessaire de plus	VOD001
	licence d'appareil serveur OPC UA VSE
Application	
Espace min. sur le disque dur	1 GB
Log files	
Espace min. sur le disque dur	5 GB
Non process data	
Espace min. sur le disque dur	5 GB
Process data	
Espace min. sur le disque dur	64 GB
Données mécaniques	
Poids [g]	0,001
Remarques	
Remarques	Remarque : ce produit comprend un logiciel régi par l'OPC Redistributables Agreement of Use de l'OPC Foundation, dans la version en vigueur au moment de la commande