


W10114



Embase mâle

RSTGH040ALS00.3-04



1 Joint torique

Données électriques

Tension d'alimentation [V] < 250 DC

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -20...90

Données mécaniques

Poids [g] 22,68

Filetage 1/2" NPT

Matières aluminium anodisé 10...20 µm

Matière du corps aluminium, anodisé 10...20 µm

Remarques

Quantité 1 pièces

Raccordement électrique

Câble: 0,5 m, PVC; 4 x 0,34 mm² / AWG 22

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12; codage: A; Corps: aluminium, anodisé 10...20 µm



W10114



Embase mâle

RSTGH040ALS00.3-04

Raccordement

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

	Couleurs des fils conducteurs :
BK =	noir
BN =	brun
BU =	bleu
WH =	blanc