


# W80510



## Câble avec prise femelle

ADOGF030MSS0005E03



### Données électriques

Tension d'alimentation [V] < 60 AC / < 75 DC

### Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -25...100

Protection IP 68

### Données mécaniques

Poids [g] 136,078

Matières TPE

Matière du corps TPE

Matière bague moletée laiton, nickelé

### Remarques

Quantité 1 pièces

### Raccordement électrique

Câble: 5 m, PVC, jaune, Ø 4,3 mm; 3 x 0,25 mm<sup>2</sup> (128 x Ø 0,05 mm)

### Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M8, droit; codage: A; Corps: TPE; Verrouillage: laiton, nickelé




# W80510



## Câble avec prise femelle

ADOGF030MSS0005E03

### Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BK =	noir
BN =	brun
BU =	bleu