


W80530



Câble avec prise femelle

ADOAF030MSS0005E03



Données électriques

Tension d'alimentation [V] < 60 AC / < 75 DC

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -25...100

Protection IP 68

Données mécaniques

Poids [g] 136,078

Dimensions [mm] 17 x 10 x 26

Matières TPE

Matière du corps TPE

Matière bague moletée laiton, nickelé

Remarques

Quantité 1 pièces

Raccordement électrique

Câble: 5 m, PVC, jaune, Ø 4,3 mm; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)

Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M8, coudée; Corps: TPE; Verrouillage: laiton, nickelé




W80530



Câble avec prise femelle

ADOAF030MSS0005E03

Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BK = noir
BN = brun
BU = bleu