


W80603



Câble avec prise femelle

ADOGB030MKS0010X03



Application	
Système	contacts dorés
Données électriques	
Tension d'alimentation [V]	< 600 AC/DC
Conditions d'utilisation	
Température ambiante [°C]	-20...90
Protection	IP 68
Données mécaniques	
Poids [g]	1415,207
Matières	PVC
Matière du corps	PVC
Matière bague moletée	zinc, recouvert epoxyd
Remarques	
Quantité	1 pièces
Raccordement électrique	
Câble: 10 m, PVC, jaune, Ø 6 mm; 3 x 1,5 mm² / AWG 16	
Raccordement électrique - Prise	
Connecteur: 1 x 7/8", droit; codage: A; Corps: PVC; Verrouillage: zinc, recouvert epoxyd; Contacts: dorées	


W80603



Câble avec prise femelle

AD0GB030MKS0010X03

Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

GN = vert
RD/BK = rouge / noir
RD/WH = rouge/blanc