


# W80654



## Câble avec prise femelle

AD0GB050MKS0002X05



### Données électriques

Tension d'alimentation [V] < 300 AC/DC

### Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -20...105

Protection IP 68

### Données mécaniques

Poids [g] 172,365

Dimensions [mm] 25,4 x 25,4 x 59,44

Matières PVC

Matière du corps PVC

Matière bague moletée zinc, recouvert epoxyd

### Remarques


Quantité 1 pièces

### Raccordement électrique

Câble: 2 m, PVC, jaune, Ø 7,12 mm; 5 x 0,5 mm<sup>2</sup> / AWG 20

### Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x 7/8", droit; codage: A; Corps: PVC; Verrouillage: zinc, recouvert epoxyd




# W80654



## Câble avec prise femelle

AD0GB050MKS0002X05

### Raccordement



	Couleurs des fils conducteurs :
BK =	noir
BN =	brun
BU =	bleu
GN/YE =	vert / jaune
WH =	blanc