


Câble avec prise femelle

ADOGB050MKS0004X05



Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	< 300 AC/DC
------------------------	-----	-------------

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-20...105
Protection		IP 68

Données mécaniques

Poids	[g]	381,017
Dimensions	[mm]	25,4 x 25,4 x 59,44
Matières		PVC
Matière du corps		PVC
Matière bague moletée		zinc, recouvert epoxyd

Remarques


Quantité	1 pièces
----------	----------

Raccordement électrique

Câble: 4 m, PVC, jaune, Ø 7,12 mm; 5 x 0,5 mm² / AWG 20

Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x 7/8", droit; codage: A; Corps: PVC; Verrouillage: zinc, recouvert epoxyd






Câble avec prise femelle

ADOGB050MKS0004X05

Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :	
BK =	noir
BN =	brun
BU =	bleu
GN/YE =	vert / jaune
WH =	blanc