


# W80657



## Câble avec prise femelle

ADOAB050MKS0004X05



### Données électriques

Tension d'alimentation [V] < 250 AC

### Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -20...105

Protection IP 68

### Données mécaniques

Poids [g] 807,394

Dimensions [mm] 43 x 26 x 35

Matières PVC

Matière du corps PVC

Matière bague moletée zamac, recouvert epoxyd

### Remarques


Quantité 1 pièces

### Raccordement électrique

Câble: 4 m, PVC, jaune, Ø 7,2 mm; 3 x 0,75 mm<sup>2</sup> (16 x Ø 0,5 mm )

### Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x 7/8", coudée; codage: A; Corps: PVC; Verrouillage: zamac, recouvert epoxyd




# W80657



## Câble avec prise femelle

ADOAB050MKS0004X05

### Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BK =	noir
GN =	vert
RD =	rouge
WH =	blanc
YE =	jaune