


W80110



Câble avec prise femelle

ADOGA030MKS0005E03



Données électriques

Tension d'alimentation [V] < 300 AC/DC

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -20...105

Protection IP 68

Données mécaniques

Poids [g] 226,796

Dimensions [mm] 14,5 x 14,5 x 46,7

Matières PVC

Matière du corps PVC

Matière bague moletée zinc, recouvert epoxyd

Remarques


Quantité 1 pièces

Raccordement électrique

Câble: 4,57 m, PVC, jaune, Ø 5,84 mm; 3 x 0,34 mm² / AWG 22

Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x 1/2", droit; codage: C; Corps: PVC; Verrouillage: zinc, recouvert epoxyd




W80110



Câble avec prise femelle

ADOGA030MKS0005E03

Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

GN = vert
RD/BK = rouge / noir
RD/WH = rouge/blanc