


W80135



Câble avec prise femelle

ADOGA040MKS0005E04



Données électriques

Tension d'alimentation [V] < 300 AC/DC

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -20...105

Protection IP 68

Données mécaniques

Poids [g] 362,874

Dimensions [mm] 14,5 x 14,5 x 46,7

Matières PVC

Matière du corps PVC

Matière bague moletée zamac

Remarques


Quantité 1 pièces

Raccordement électrique

Câble: 4,57 m, PVC, jaune, Ø 7,37 mm; 4 x 0,75 mm² / AWG 18

Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x 1/2", droit; codage: C; Corps: PVC; Verrouillage: zamac




W80135



Câble avec prise femelle

ADOGA040MKS0005E04

Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BK =	noir
BN =	brun
BU =	bleu
WH =	blanc