


W80300



Câble avec prise femelle

ADOAH042MKS0002E03



Données électriques

Tension d'alimentation [V] 10...30 DC

Sorties

Technologie PNP

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -20...105

Protection IP 68

Données mécaniques

Poids [g] 72,575

Dimensions [mm] 27 x 15 x 39

Matières PVC transparent

Matière du corps PVC, transparent

Matière bague moletée zinc, recouvert epoxyd

Afficheurs / éléments de service

Indication Indication de commutation 1 x LED, jaune

Disponibilité 1 x LED, vert

Remarques

Quantité 1 pièces

W80300



Câble avec prise femelle

ADOAH042MKS0002E03

Raccordement électrique


Câble: 2 m, PVC, orange, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M12, coudée; codage: A; Corps: PVC, transparent; Verrouillage: zinc, recouvert epoxyd



Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BN = brun
BK = noir
BU = bleu