


W80310



Câble avec prise femelle

ADOAH042MKS0005E03



Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	10...30 DC
------------------------	-----	------------

Sorties

Technologie	PNP
-------------	-----

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-20...105
Protection		IP 68

Données mécaniques

Poids	[g]	181,437
Dimensions	[mm]	27 x 15 x 39
Matières		PVC
Matière du corps		PVC
Matière bague moletée		zinc, recouvert epoxyd

Afficheurs / éléments de service

Indication	Indication de commutation	1 x LED, jaune
	Disponibilité	1 x LED, vert

Remarques

Quantité	1 pièces
----------	----------

W80310



Câble avec prise femelle

ADOAH042MKS0005E03

Raccordement électrique

Câble: 5 m, PVC, jaune, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm²

Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M12, coudée; codage: A; Corps: PVC; Verrouillage: zinc, recouvert epoxyd



Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BN =	brun
BK =	noir
BU =	bleu