


# W80350



## Câble avec prise femelle

ADOAH042MKS0005B03



### Données électriques

Tension d'alimentation [V] 10...30 DC

### Sorties

Technologie PNP

### Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -20...105

Protection IP 68

### Données mécaniques

Poids [g] 181,437

Dimensions [mm] 27 x 15 x 39

Matières PUR transparent

Matière du corps PUR, transparent

Matière bague moletée zinc, recouvert epoxyd

### Afficheurs / éléments de service

Indication Indication de commutation 1 x LED, jaune

Disponibilité 1 x LED, vert

### Remarques

Quantité 1 pièces

# W80350



## Câble avec prise femelle

ADOAH042MKS0005B03

### Raccordement électrique


Câble: 5 m, PUR, jaune, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M12, coudée; codage: A; Corps: PUR, transparent; Verrouillage: zinc, recouvert epoxyd



### Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BN = brun  
BK = noir  
BU = bleu