W93005

Câble de connexion

VDOGA030MKS0001E03STAA030MKS



Application		
Système		contacts dorés
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	< 250 AC
Courant de sortie total	[A]	3
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...85
Protection		IP 68
Données mécaniques		
Poids	[g]	72,575
Matières		PVC
Matière du corps		PVC
Matière bague moletée		zinc, recouvert epoxyd
Remarques		
Quantité		1 pièces

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x 1/2", droit; codage: C; Corps: PVC; Verrouillage: zinc, recouvert epoxyd; Contacts: dorées; Couple de serrage: 0,7...0,9 Nm

W93005

Câble de connexion

VDOGA030MKS0001E03STAA030MKS

Raccordement électrique

Câble: 1 m, PVC, jaune, Ø 4,3 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Raccordement



Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x 1/2", coudée; codage: C; Corps: PVC; Verrouillage: zinc, recouvert epoxyd; Contacts: dorées; Couple de serrage: 0,7...0,9 Nm