


# ZB0070



## Arrêt d'urgence à câble

Rope Switch DH LED 110V AC V4A



Données électriques	
Tension d'alimentation [V]	110...240 AC / 5...24 DC; (LED)
Tension d'isolement assignée [V]	500
Sorties	
Technologie	contact à rupture brusque; tension de commutation max.: 240 V; puissance de commutation: 720 VA; courant thermique: 10 A
Fonction de sortie	contact auxiliaire 2 x normalement ouvert contact de sécurité 4 x NF
Courant de sortie minimum [mA]	5; (5 V DC)
Pouvoir de coupure	3 A (240 V AC) / 6 A (120 V AC) / 2,5 A (24 V DC); (charge inductive)
Protection courts-circuits	non
Conditions d'utilisation	
Température ambiante [°C]	-25...80
Protection	IP 67
Tests / Homologations	
Tenue aux chocs	15 g / 11 ms
Tenue aux vibrations	10-500 Hz

# ZB0070



## Arrêt d'urgence à câble

Rope Switch DH LED 110V AC V4A

Données mécaniques		
Poids [g]		3149,2
Matières		contact de commutation: argenté; boîtier: inox (1.4401 / 316)
Indications de durée de vie	Cycles de commutation (mécaniques):	> 1.000.000
Position de montage		au choix
Longueur du câble		125 m; (chaque côté)
Force d'actionnement [N]		< 125; (force de serrage: 130 N)
Afficheurs / éléments de service		
Indication	Disponibilité	LED, vert
	erreurs	LED, rouge clignote
Raccordement électrique		
Protection nécessaire		10 A; très rapide
Remarques		
Remarques		Pour des informations sur l'installation et l'utilisation voir la notice d'instructions.
Quantité		1 pièces
Raccordement électrique		
Bornes de raccordement: ...2,5 mm <sup>2</sup>		
Raccordement		

