


ZH4117



Câble avec prise mâle

ASTGH120MSS0003K12



Application

Système contacts dorés; câble blindée

Données électriques

Tension d'alimentation [V]	< 30 AC/DC
Classe de protection	II
Courant de sortie total [A]	1,5

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-30...80
Température ambiante en mouvement [°C]	-5...80
Protection	IP 67

Données mécaniques

Poids [g]	150,8
Dimensions [mm]	14,5 x 14,5 x 48,5
Matières	TPU
Matière du corps	TPU
Matière bague moletée	zinc, nickelé

Remarques

Quantité 1 pièces

ZH4117



Câble avec prise mâle


ASTGH120MSS0003K12

Raccordement électrique

Câble: 3 m, PUR, noir, Ø 6,5 mm, blindé; 12 x 0,14 mm² (18 x Ø 0,1 mm)

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12, droit; Corps: TPU; Verrouillage: zinc, nickelé; Contacts: dorées; Couple de serrage: 0,4 Nm



Raccordement