




Kit de démarrage VVB IO-Link

VVB STARTER KIT IO-LINK

L'article peut être commandé une fois par client

article livré avec logiciel de paramétrage moneo configure free



- 1 vis sans tête 1/4"-28 UNF / M8
2 vis sans tête 1/4"-28 UNF

Données mécaniques

Poids	[g]	1103
-------	-----	------

Accessoires

Fourniture	capteurs de vibration IO-Link du type VVB, VVB001
	Maître IO-Link DataLine (MQTT, JSON), AL1350
	adaptateur IO-Link Bluetooth, EIO330
	alimentation connecteur, 24V / DC, E80121
	Câble de connexion M12 - Ethernet RJ45, EVC924
	Câble de connexion M12 - M12; 0,6 m, EVC041
	Logiciel de paramétrage, moneo configure free

Remarques

Remarques	Pour plus d'informations, voir les fiches techniques et les notices d'utilisation des composants indiqués.
Remarques	L'article peut être commandé une fois par client
Quantité	1 pièces